

## Gants ergonomiques offrant une préhension exceptionnelle

- **ERGOFORM™ Technologie :** Les gants MICROFLEX® 73-847 sont conçus avec une technologie exclusive pour réduire la fatigue des mains.
- **Excellente adhérence sur sol mouillé :** Ce gant en néoprène est doté d'une finition extérieure texturée "grippy" pour une bonne adhérence dans les environnements secs ou humides. Modèle certifié par l'organisme américain U.S. Ergonomie pour les performances en milieu humide\*
- **Confortable et sensibilité accrue :** Le néoprène souple et pliable offre une sensibilité tactile et un confort prolongés.
- **Réduction du risque d'allergie :** Fabriqué sans protéines ni poudre de caoutchouc naturel pour aider à protéger les travailleurs contre les allergies de type 1 (latex).



\*Ce produit a été certifié par United States Ergonomics car il a démontré des performances exceptionnelles de préhension humide dans une variété de conditions de test de préhension humide - y compris des tests de préhension impliquant des solutions de savon, de la salive artificielle, du sang artificiel.

### Secteurs industriels

- Sciences de la vie

### Recommandé pour

- Désinfection et nettoyage de sites
- Entretien/Maintenance des équipements et mobiliers de laboratoires
- Transfert de composants solides et liquides
- Transfert de substances liquides
- Chargement de centrifuges et colonnes de chromatographie
- Assemblage de pièces
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Mélange et formulation de substances solides et liquides
- Recueil d'échantillons de matières premières
- Enfilage sur mains humides

Remarques

TECHNICAL DATA SHEET

|                                          | Product Information                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surface externe du gant                  | Doigts adhérisés                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Normes de contrôle                       | ISO 13485:2003                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vue d'ensemble du conditionnement        | 100 gants par distributeur<br>10 distributeurs par carton<br>1000 gants par carton                                                                                                                                                                                       |
| Consignes de conservation                | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.                                                                                                                                            |
| Pays d'origine                           | Indonésie                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Segmentation des produits                | Usages variés                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antistatique                             | Non                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation | <ul style="list-style-type: none"><li>Dibutylthiocarbamate de zinc</li></ul> <p>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</p> |

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                          | Valeurs types        |                      | Méthode d'essai     |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Longueur (mm/pouces)                     | 245 / 9,6            |                      | ASTM D3767,EN 420   |
| Absence de trous (niveau d'inspection I) | NQA 1,5              |                      | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil) | 0.10 / 3.9           |                      | ASTM D3767,EN 420   |
| Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)  | 0.13 / 5.1           |                      | ASTM D3767,EN 420   |
|                                          | AVANT VIEILLISSEMENT | APRÈS VIEILLISSEMENT |                     |
| Résistance ultime à la traction (MPa)    | ≥ 18                 | ≥ 14                 | ASTM D412 & D573    |
| Allongement à la rupture (%)             | ≥ 500                | ≥ 400                | ASTM D412           |
| Force à la rupture (N)                   | <6                   | <6                   |                     |

INFORMATIONS DE COMMANDE

| Taille       | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Code produit | 73847060     | 73847070    | 73847080    | 73847090    | 73847100      |

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux Etats-Unis et brevets en instance aux Etats-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2024 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

